

Pour satisfaire aux exigences croissantes notre spécialiste se tient à votre disposition pour répondre à vos demandes.

Si cet e-mail ne s'affiche pas correctement [cliquez ici](#).

Insérez l'adresse de l'expéditeur dans votre carnet d'adresse afin de pouvoir recevoir ces mails.



SPRINGMANN

Werkzeugmaschinen/Machines-outils/Machines-Tools
CH-Neuchâtel // CH-St-Blaise // CH-Niederbüren // A-Feldkirch

Bonjour

Pour satisfaire aux exigences croissantes du domaine de la rectification, notre spécialiste en meules, rectification plane, rectification cylindrique et rectification de centres se tient à votre disposition pour répondre à vos demandes.

Monsieur Pierre Cuche est atteignable au numéro 079 413 77 26 ou pierre.cuche@springmann.ch.



[Meules](#) et [accessoires](#)



[Meules](#)



[NAXOS-DISKUS](#) comme [CARBORUNDUM-DILUMIT](#) sont connus pour leurs produits, qu'ils adaptent aux besoins du client, dans le domaine des abrasifs de meulage industriel.

Nos meules monoblocs, à choix avec des liants céramiques ou en résine synthétique, sont produites jusqu'à 1600 mm de diamètre. Grâce à notre large palette d'abrasifs nous avons toutes les cartes en main pour configurer le produit le mieux adapté à votre besoin. Outre les différents liants, notre choix de corindons, de carbure de silicium, de CBN et de diamants est adapté avec précision aux processus de meulage professionnel. Ci-dessous, un aperçu de notre portefeuille de meules:

- Meules de rectification cylindrique intérieure et extérieure

Meules CBN & Diamant pour rectification cylindrique extérieure
Meules conventionnelles pour rectification cylindrique extérieure
Meules pour vilebrequins

- Meules de rectification de surfaces planes

Meules CBN pour rectification de surfaces planes
Meules conventionnelles pour rectification de surfaces planes

Meules XXL pour rectification
cylindrique
extérieure
Meules Centerless
Meules pour dentures
Meules sur tige
Segments de meulage

Segments de meulage

[En savoir plus...](#)

Pour définir des meules à la hauteur de vos exigences, [contactez](#) nous.



[Rectifieuse cylindrique](#)



[RS 1000 C](#): Grâce à un système modulaire, ces machines se conjuguent avec des commandes et des tailles différentes et s'adaptent ainsi aux spécificités du client, jusqu'à 6000 mm entre-pointes.

[En savoir plus...](#)

[Demandez la visite d'un conseiller](#)



[Rectifieuse cylindrique](#)



[RC 250](#): Rectifieuse cylindrique manuelle utilisée pour la rectification extérieure et intérieure de pièces jusqu'à 250 mm entre-pointes.

[En savoir plus...](#)

[Demandez la visite d'un conseiller](#)



[Rectifieuse de centres](#)



[ZS 102](#): Pour diminuer drastiquement votre taux de pièces défectueuses, la rectifieuse de centre Henninger permet de corriger les erreurs comme, le mal-rond, l'alignement des points de centre, les angles et la rugosité.

[Voire la vidéo](#)

[Demandez la visite d'un conseiller](#)



[Rectifieuse de centres](#)



[ZSS](#): La rectifieuse de centre ZSS travaille en plongée, pour des petits centres de diamètres 1 à 120 mm et un mal-rond inférieur à 1 µm.

[En savoir plus...](#)

[Demandez la visite d'un conseiller](#)

Les prochains événements et expositions:

- [AMB](#) à Stuttgart du 16 au 20 septembre 2014
- [FAKUMA](#) à Friedrichshafen du 14 au 18 octobre 2014
- [ZOLLER Lunch & Learn](#) à Pleidelsheim le 17 octobre 2014
- [OPS-INGERSOLL](#) à Burbach, [Graphit-Workshop](#) le 21 octobre 2014
- [ZOLLER Lunch & Learn](#) à Pleidelsheim le 13 novembre 2014
- [PRODEX](#) à Bâle du 18 au 21 novembre 2014
- [EUROMOLD](#) à Francfort du 25 au 28 novembre 2014

[Aperçu des produits](#)

Springmann SA

Route des Falaises 110
2008 Neuchâtel

neuchatel@springmann.ch

+41 (0) 32 729 11 22

www.springmann.com

Springmann AG

Staatsstrasse 10
9246 Niederbüren

niederburen@springmann.ch

+41 (071 424 26 00

www.springmann.com

Le monde de la rectification

Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, vous pouvez vous désinscrire ici.